



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 20/3
GTIN	2050002058507
Trieda položky	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádza ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

### Technický opis

Ø rezných hrán $D_c$	20 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	0,9 mm
vhodná otočná rezná platnička	XP.. 0603
Ø $D_3$	9 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229915 (T7; 0,8 Nm)
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	35 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	06
Montážny závit M	M10
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	8,2 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,4 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229915
------------------	--------