

**Garant****Držiak na vrtáky do plného, PSC 63, krátka, pre Ø stopky DS: 25mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308585 25
GTIN	4067263002628
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Poloha závitového kolíka ku kuželovému záhlbníku v plnom vrtáku je posunutá o 0,4 mm.
- Pri ťahovaní sa zväčšený Ø zariadenia upne na kontaktnú plochu.
- To poskytuje lepšiu podporu pre vyššiu rýchlosť podávania.
- Vysoká presnosť obvodového hádzania vďaka 3 µm rovno brúsenej kontaktnej ploche.
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

**Použitie:****Na upnutie všetkých plných vrtákov normovaných podľa DIN 6595, časť 1.****Vhodné pre:**

Všetky plné vrtáky s valcovou stopkou podľa DIN 6595, časť 1.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rúra na chladiacu kvapalinu č. 309885; nástrčný klúč č. 309893.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku Rozmer A	72 mm
Vonkajší Ø D	45 mm
Upínač	PSC 63, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo