

Garant**tepelný upínací trň Tvar AD, BT 40 A = 120, Ø upnutia D1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303860 16
GTIN	4067263014102
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Vysokoteplotná oceľ.
- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
- Vhodné na zmršťovanie nástrojov HSS a HM.
- Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod).
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Výhoda:

Vďaka **dvojitému kontaktu kužela a čelného kontaktu** je upínanie stabilnejšie a presnejšie:

- Lepšia kvalita povrchu
- Dlhšia životnosť nástroja
- Rovnomerné uloženie vo vretene (aj pri vysokých otáčkach)
- Lepšia sústrednosť

Dvojkontaktný upínač BT je možné použiť aj v štandardnom vretene stroja BT – a naopak. Výhody dvojitého kontaktu sa však prejavujú len pri dvojitom kontakte upínača a vretene.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v tolerancii h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308760 – 308806,
zmršťovacie predĺženie č. 302410 – 302417,
zmršťovací prístroj č. 354210 – 354400.

Technický opis

a	1 mm
Ø upnutia D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
Upínač	BT 40 A = 120
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Prevedenie	BT-DC
Druh produktu	tepelný upínací trň