

**X.LT..ER-D41, SC6525, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221927 09
GTIN	2050002058620
Trieda položky	28E

**Popis****Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Velkosť vymeniteľnej doštičky	09
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLT090408-ER-D41
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,01 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	SC6525
Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,2 - 2,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	340	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	155	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		