

Garant

tepelný upínací trň s drážkami na chladiaci kanál, SK 40, krátka, Ø upnutie D1: 3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302362 3
GTIN	4067263778387
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- Vysokoteplotná oceľ.
- S 4 drážkami na chladiaci kanál na upínacom otvore.
- Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
- S otvorom na čipy RFID/Balluff.

Výhoda:

Vylepšené chladenie priamo na stopke nástroja. **Uľahčuje zmenšovanie malých priemerov nástrojov.**

Použitie:

Na upínanie fréz a vrtáčiek s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308800. AB-upínací klúč č. 308820 – 308835.

Technický opis

Vonkajší Ø D	17 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø upnutia D ₁	3 mm
Upínač	SK 40, krátka

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
otvor v chladiacom kanáli	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro