

Garant**tepelný upínací trň, HSK-E 50, Ø upnutia D1: 10mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308035 10 |
| GTIN | 4067263014607 |
| Trieda položky | 31A |

Popis

Prevedenie:

- **Vysokoteplotná oceľ.**
- **Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.**
- **vel. 3 – 5 pre karbid, od vel. 6 pre HSS a HM.**
- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

GARANT: – Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie fréz a vŕtačiek s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 304755.

Technický opis

| | |
|--------------------------|----------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Vonkajší Ø D | 32 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 85 mm |
| Ø upnutia D ₁ | 10 mm |
| Upínač | HSK-E 50 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | DIN 69893 |
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Tvar | E |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Druh produktu | tepelný upínací trň |