


Garant**Klieštinové upínacie trne ER, PSC 50 A = 100, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308517 32
GTIN	4067263014652
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
- Spracujú sa funkčné povrchy vnútorného obrysu PSC.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v ER-upínacích klieštinách podľa DIN 6499 - typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s povrchovou úpravou High-Speed.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER 30881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 alebo 613300, rúra na chladiacu kvapalinu č. 309885 a nástrčný kľúč č. 309893.

Rúrka na chladiacu kvapalinu a nástrčný kľúč č. 309885; 309893.

Technický opis

Vonkajší Ø D	50 mm
Rozsah upínania	2 - 20 mm
Náhradná vysokorychlostná matica GARANT č. 309610	32
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Upínač	PSC 50 A = 100

Norma upínača	ISO 26623–1
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	klieštinový upínač