

**X.L...SR-D, SC3025, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221933 12
GTIN	4059782505711
Trieda položky	28E

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	GG
Velkosť vymeniteľnej doštičky	12
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW120508-SR-D
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	SC3025
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,3 - 2 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	260	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		