



PU špirálová hadica 1/2 palca s bezpečnostnou ocelovou spojkou eSafe Ø 11×16 mm, využiteľná dĺžka hadice: 8m



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080241 8
GTIN	7391390097491
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Veľmi ľahká, flexibilná a oderu odolná PU hadica s dobrou pružnou regeneračnou silou. Odolné voči teplotám od -20/+ 60 °C.

Rozsah balenia:

Vrátane **bezpečnostnej** ocelovej rýchlospojky Č. 080285 a ocelovej prípojky Č. 080290.

Technický opis

Materiál	PU špirálová hadica
Vonkajší Ø hadice	16 mm
Farba	modrá
Vnútorňý Ø hadice	11 mm
Pripojenie vsuvky so zástrčkou	1/2 palec
Pripojenie rýchlospojka	1/2 palec

Maximálny prevádzkový tlak	10 bar
využitelná dĺžka hadice	8 m
maximálny tlak pri roztrhnutí	35 bar
Druh produktu	Hadica

Príslušenstvo

Vsuvka s vonkajším závitom5-dielna súprava Pripojovací vonkajší závit 1/2	080290 1/2
Bezpečnostná spojkaVonkajší závit Pripojovací vonkajší závit 1/2	080285 1/2