



Kladkostroj s čelným ozubeným kolesom Tralift™, Nosnosť: 0,25t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Trieda položky	08Y

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.

Celoocelová konštrukcia. Ihlové a guľôčkové ložiská na všetkých rotujúcich častiach. Automatická záťažová tlaková brzda. Kovany ťažný hák otočný o 360°.

Upozornenie:

Nosnosti do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.

Technický opis

Výška normálneho zdvihu	3 m
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	11 daN
Materiál púzdra	celoocelový
Nosnosť t	0,25 t
Počet vlákien reťaze	1
Nosnosť	250 kg

Hmotnost	3,2 kg
Druh produktu	Kladkostroj