

HOLEX**Brit vrtáka so zašpicatením HSS-E-PM, TiAlN, Ø D: 28mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232286 28
GTIN	4045197593580
Trieda položky	22F

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná HSS čepel' na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.

S lámačom triesok. Zašpicatená čepel' pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Iné veľkosti, vyhotovenie s reznými hranami VHM a 180° reznými hranami, dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Ø D	28 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,34 mm/ot,
pre základný prvok Typ	25
Posuv f v INOX > 900 N/mm ²	0,24 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiAlN
Uhol špičky	132 Stupeň
Typ	TiAlN

Rezný materiál	HSS E PM
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	200	N
Hliník > 10 % si	vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	65	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	55	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	50	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	30	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	20	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	15	S
GG(G)	vhodný	60	K
CuZn	vhodný	140	N
mokrý maximum	vhodný		