



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221900 32/2
GTIN	4059782504318
Trieda položky	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

### Technický opis

Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	250 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	12
vhodná otočná rezná platnička	XD..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Ø $D_3$	11 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2,5 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	70 mm
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	62 mm

Výťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	1,67 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	10,3 mm
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229908
------------------	--------