



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221905 32/5
GTIN	2050002058521
Trieda položky	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

### Technický opis

Celková dĺžka $L_{celk}$	43 mm
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Montážny závit M	M16
Ø $D_3$	21 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	0,9 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	06
vhodná otočná rezná platnička	XP.. 0603
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229916 (T7; 0,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	5
Vnútorne chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	20,2 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	0,57 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229916
------------------	--------