



## Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu 7792VX, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 40/2mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221900 40/2
GTIN	4059782504837
Trieda položky	28R

### Popis

#### Popis:

Jedinečná konštrukcia otočných rezných platničiek a tiež ich uhol nábehu vo frézovacom telese významne redukuje radiálne sily a odvádzajú ich axiálnym smerom. Mimoriadne hrubé otočné rezné platničky so 4 reznými hranami na najťažšie nasadenie a pre vysokú úspornosť. Prístroj sa oplatí použiť najmä pri rovinnom frézovaní a frézovaní hlbokých vreciek a vďaka brúsenej fazete wiper je vhodný aj na zanorovanie a dokončovacie úkony.

### Technický opis

Celková dĺžka $L_{celk}$	172 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	16
Ø stopky $D_s$ h6	40 mm
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229920 (TP20; 7,6 Nm)
Ø $D_3$	13 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	102 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	3,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD..
Počet rezných hrán Z	2
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	78 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{\min}$	53 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	3,18 Stupeň
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	6,3 mm
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Kruhové frézovanie
Použitie frēzy	Ramping
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia frēza

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229920
------------------	--------