

**X.LT..ER-D41, X400, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221925 16
GTIN	4059782506107
Trieda položky	28F

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Velkosť vymeniteľnej doštičky	16
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XELW160512-SR-DD
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,18 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	X400
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,2 - 1,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	110	P
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		