

**Garant**

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický  $\varnothing d = 8 \text{ mm}$ , WC/C,  
Štvorhran: 4mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293051 4
GTIN	4067263013839
Trieda položky	29L

**Popis****Prevedenie:**

S vysokoúčinnou povrchovou úpravou (karbid volfrámu/uhlík). Optimalizovaná geometria rezu (vnútorné zaoblenie) pre profilovanie v nehrdzavejúcich materiáloch.

**Použitie:**

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

**Vhodné pre:**

Držiak profilovacieho nástroja č. 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**Upozornenie:**

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

**Technický opis**

Tolerancia	0,07 až 0,09 mm
Rozmer cez steny	4 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Rezný materiál	HM
L	9 mm
Profil	Štvorhran
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
Povrchová úprava	WC/C
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov