

**Upínač nástrojov tvar B6 radiálne ľavé, dlhé, Stopka Ø d1: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	319057 40
GTIN	4067263201342
Trieda položky	32V

**Popis****Prevedenie:**

- Tvrdené HRC 58 ±2.
- Všetky funkčné plochy sú brúsené.
- S guľovými striekacími dýzami.

**Použitie:**

Hlavne na vonkajšie obrábanie.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Technický opis**

$l_2$	44 mm
$b_1$	118 mm
Stopka Ø d <sub>1</sub>	40 mm
$b_2$	75,5 mm
$h_2$	25 mm
$l_1$	22 mm

h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Tvar	B
Druh produktu	Upínač nástrojov VDI