

**Výkyvná dosadacia plocha plochý, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370060 M8
GTIN	4059245309450
Trieda položky	37K

**Popis****Prevedenie:**

- **Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.**
- **Gula je zabezpečená proti otáčaniu.**

Automatický návrat do východiskovej polohy.  
S vonkajším závitom.

**Použitie:**

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

**Upozornenie:**

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	9,5 mm
Závit M	M8
Dĺžka goliera L <sub>2</sub>	12 mm
Dĺžka 1	40 mm

maximálne zaťaženie (statické)	16 kN
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha