



Výkyvná dosadacia plocha rebrovany, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M16



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370061 M16
GTIN	4059245309535
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

- **Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.**
- **Gula je zabezpečená proti otáčaniu.**

Automatický návrat do východiskovej polohy.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Vonkajší Ø D	22 mm
maximálne zaťaženie (statické)	90 kN
Závit M	M16

H ₁	40 mm
Výška H ₂	24 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha