




## Výkyvná dosadacia plocha rebrovaný, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370063 M6
GTIN	4059245309627
Trieda položky	37K

### Popis

#### Prevedenie:

- **Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.**
- **Gula je zabezpečená proti otáčaniu.**

Automatický návrat do východiskovej polohy.  
S vonkajším závitom.

#### Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

#### Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

### Technický opis

Dĺžka 1	36 mm
Vonkajší Ø D	26 mm
Dĺžka goliera L <sub>2</sub>	10 mm

maximálne zaťaženie (statické)	64 kN
Závit M	M6
H <sub>1</sub>	13 mm
Výška H <sub>2</sub>	9 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha