

**Výkyvná dosadacia plocha plochý, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370062 M8
GTIN	4059245309580
Trieda položky	37K

**Popis****Prevedenie:**

- **Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.**
- **Guľa je zabezpečená proti otáčaniu.**

Automatický návrat do východiskovej polohy.  
S vonkajším závitom.

**Použitie:**

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

**Upozornenie:**

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

**Technický opis**

Dĺžka goliera L <sub>2</sub>	12 mm
Dĺžka 1	40 mm
Vonkajší Ø D	30 mm
Závit M	M8

maximálne zaťaženie (statické)	90 kN
Výška H <sub>2</sub>	12 mm
H <sub>1</sub>	18 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha