



Výkyvná dosadacia plocha rebrovaný, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370063 M8
GTIN	4059245309634
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

- **Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.**
- **Gula je zabezpečená proti otáčaniu.**

Automatický návrat do východiskovej polohy.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

maximálne zaťaženie (statické)	90 kN
Vonkajší Ø D	30 mm
Závit M	M8

Dĺžka 1	40 mm
Dĺžka goliera L ₂	12 mm
Výška H ₂	12 mm
H ₁	18 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha