



## Výkyvná dosadacia plocha plochý, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370068 M10
GTIN	4059245001019
Trieda položky	37K

### Popis

Prevedenie:

Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované. Guľa je zabezpečená proti otáčaniu. Automatický návrat do východiskovej polohy. S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

### Technický opis

maximálne zaťaženie (statické)	140 kN
Závit M	M10
Vonkajší Ø D	34 mm
Vonkajší Ø D <sub>1</sub>	29 mm

## Technický list

Výška H	27 mm
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha