

**Výkyvná dosadacia plocha rebrovany, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370069 M8
GTIN	4059245001057
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované. Guľa je zabezpečená proti otáčaniu. Automatický návrat do východiskovej polohy. S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Možno kombinovať s upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

maximálne zaťaženie (statické)	90 kN
Vonkajší Ø D ₁	23 mm
Závit M	M8
Vonkajší Ø D	28 mm
Ø D ₃	11 mm

Technický list

Výška H	21,5 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha