

**Výkyvná dosadacia plocha rebrovany, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370069 M5
GTIN	4059245001033
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované. Guľa je zabezpečená proti otáčaniu. Automatický návrat do východiskovej polohy. S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Možno kombinovať s upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Závit M	M5
Vonkajší Ø D ₁	15 mm
Vonkajší Ø D	18 mm
maximálne zaťaženie (statické)	30 kN
Ø D ₃	7 mm

Technický list

Výška H	14 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha