



Výkyvná dosadacia plocha rebrovany, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370069 M10
GTIN	4059245001064
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované. Guľa je zabezpečená proti otáčaniu. Automatický návrat do východiskovej polohy. S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Možno kombinovať s upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

maximálne zaťaženie (statické)	140 kN
Vonkajší Ø D ₁	29 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Závit M	M10
Ø D ₃	13 mm

Technický list

Výška H	27 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha