

**Výkyvná dosadacia plocha rebrovany, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370069 M12
GTIN	4059245001071
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované. Guľa je zabezpečená proti otáčaniu. Automatický návrat do východiskovej polohy. S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Možno kombinovať s upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Vonkajší $\varnothing D_1$	35 mm
Vonkajší $\varnothing D$	40 mm
Závit M	M12
maximálne zaťaženie (statické)	220 kN
Výška H	32 mm

Technický list

Ø D₃

16 mm

Druh produktu

Výkyvná dosadacia plocha