

**Výkyvná dosadacia plocha rebrovany, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370069 M6
GTIN	4059245001040
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované. Guľa je zabezpečená proti otáčaniu. Automatický návrat do východiskovej polohy. S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Možno kombinovať s upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Závit M	M6
Vonkajší Ø D ₁	18 mm
Vonkajší Ø D	22 mm
maximálne zaťaženie (statické)	50 kN
Výška H	16,5 mm

Technický list

Ø D₃

8 mm

Druh produktu

Výkyvná dosadacia plocha