

**Cylindrické upínacie háky, Typ: 3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370076 3
GTIN	4059245030842
Trieda položky	37K

**Popis**

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené. Hlava skrutky pri montáži spočíva na upínacom háku.

Použitie:

Priame skrutkovanie do otvoru mriežky, aj bez zapustenia. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Na montáž do jednotlivých upínacích prípravkov.

Zvláštne príslušenstvo:

Pružiny a valcové skrutky na vyžiadanie

**Technický opis**

Výška $H_2$	16 mm
$H_1$	66 mm
$F_{max.}$	13,9 kN
$\varnothing D_2$	18 mm

## Technický list

B	17 mm
Ø D <sub>3</sub>	10,5 mm
Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Ø D	25 mm
Druh produktu	Upínací hák