

**Cylindrické upínacie háky, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370075 4
GTIN	4059245030866
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené. So zápusťou skrutkou. Hlava skrutky je zapustená v upínacom háku.

Použitie:

Priame skrutkovanie do otvoru mriežky, aj bez zapustenia. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Na montáž do jednotlivých upínacích prípravkov.

Zvláštne príslušenstvo:

Pružiny a valcové skrutky na vyžiadanie

Technický opis

Výška H_2	20 mm
H_1	83 mm
$F_{max.}$	20,2 kN
$\varnothing D_3$	12,5 mm

Technický list

Ø D ₁	17 mm
Ø D	32 mm
B	20 mm
Ø D ₂	20 mm
Druh produktu	Upínací hák