

**Cylindrické upínacie háky, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370076 2
GTIN	4059245030835
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené. Hlava skrutky pri montáži spočíva na upínacom háku.

Použitie:

Priame skrutkovanie do otvoru mriežky, aj bez zapustenia. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Na montáž do jednotlivých upínacích prípravkov.

Zvláštne príslušenstvo:

Pružiny a valcové skrutky na vyžiadanie

Technický opis

$F_{max.}$	8,8 kN
H_1	52 mm
Výška H_2	12 mm
B	15 mm

Technický list

Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	15 mm
Ø D	20 mm
Ø D ₃	8,5 mm
Druh produktu	Upínací hák