

**X.LT...ER-D721, GH2, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 06mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221920 06
GTIN	4059782506497
Trieda položky	28E

**Popis****Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	HLINÍK
Velkosť vymeniteľnej doštičky	06
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XPLT060308-ER-D721
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	1,37 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	GH2
Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,2 - 1,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	vhodný	600	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		