

**X.LW...SR-S, SC6525, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221926 09
GTIN	2050001735188
Trieda položky	28E

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	ST1400
Velkosť vymeniteľnej doštičky	09
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW090408-SR-D
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,01 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	SC6525
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,2 - 3 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	340	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	155	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		