

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1525, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 222805 ST1400 |
| GTIN | 4960664671199 |
| Trieda položky | 25A |

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Posuv f_z na zub | 0,11 – 0,38 mm |
| Typ | ST1400 |
| Počet výmien/rezných hrán | 10 |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | PNMU 1205 ANER-GM |
| Typ | PR1525 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 200 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 180 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 140 | P |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | 140 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 150 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 140 | M |
| Uni | vhodný | | |
| mokrú maximum | podmienene vhodný | | |
| mokrú minimálne | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |