

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1525, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222807 ST1400
GTIN	4960664671205
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .**Technický opis**

Typ	ST1400
Posuv $f_z$ na zub	0,2 – 0,65 mm
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNMU 1205 ANER-GH
Typ	PR1525
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		