

**PNEU 1205 ANER-GL, PR1525, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222822 UNI
GTIN	4960664671229
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Brúsené vyhotovenie. Pre výrazne vyššiu kvalitu povrchu.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	UNI
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNEU 1205 ANER-GL
Typ	PR1525
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	140	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		