

**PNEU 1205 ANER-Wiper, TN100M, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222825 ST1400
GTIN	4960664671243
Trieda položky	25A

**Popis****Prevedenie:**

Vymeniteľné doštičky WIPER pre najlepšiu kvalitu povrchu. Iba jedna Wiper doštička na jednu výbavu. **Dbáť na správnu montáž!**

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	ST1400
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNEU 1205 ANER
Typ	TN100M
Rezný materiál	Cermet
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	M
GG(G)	podmienene vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		