

**Garant****Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 24mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232298 24
GTIN	4045197676962
Trieda položky	21S

## Popis

**Prevedenie:****Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.****Použitie:****Na stacionárne a rotačné použitie.**

Na vrtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).

**Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).**

S vymeniteľnými doštičkami č. 232400 – 232780.

**Upozornenie:****POZOR!**

Pri prevrtaní jeden kotúč odpadá.

Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.

Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.

**Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusy).**

Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

## Technický opis

Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	48 mm
Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 6IP1 (1,0 Nm)

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	56 mm
Menovitý-Ø D	24
Celková dĺžka L	128 mm
Maximálna hranica prestavenia V <sub>max</sub>	0,5 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	72 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP1	239700 6IP1
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,0	211750 1,0