

**Viacúčelový navijak so základným príslušenstvom, Nosnosť: 0,8t****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086023 0,8
GTIN	2050001741271
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Viacúčelové kladkostroje sú prenosné zariadenia na zdvíhanie, ťahanie a napínanie. Ťažné lano sa ručne vloží do viacúčelového kladkostroja a predopne alebo sa odstráni. Samostatné pákové ovládanie pre zdvíhanie a spúšťanie, možno použiť všetky dĺžky lana.

Viacúčelový kladkostroj s doplnkovým základným vybavením, pozostávajúci z pákovej rúry, 20 m lana s hrotom a zaveseného háku, navinutého na ručnom navijaku.

Upozornenie:

Ďalšie viacúčelové kladkostroje (napr. „Jockey“ alebo pre osobnú dopravu) a príslušenstvo sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Nosnosť	0,8 t
Hmotnosť páková rúra	1 kg
Nosnosť kg	800 kg
Označenie výrobcu	TU 8
Hmotnosť kladkostroj	8,4 kg
Druh produktu	Viacúčelový kladkostroj

