

**Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 250/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Technický opis

Ø polohovacieho otvoru	60 mm
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{\text{p,max}}$	6 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700
maximálny vonkajší Ø D_{max}	263 mm
Ø rezných hrán D_c	250 mm
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1205

Počet rezných hrán Z	16
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	47,5 Stupeň
Vnútorné chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------