

Garant**Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 232298 16 |
| GTIN | 4045197676382 |
| Trieda položky | 21S |

Popis

Prevedenie:**Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.****Použitie:****Na stacionárne a rotačné použitie.**Na vrtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca $\pm 0,1$ mm).**Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).**

S vymeniteľnými doštičkami č. 232400 – 232780.

Upozornenie:**POZOR!**

Pri prevrtaní jeden kotúč odpadá.

Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.

Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.

Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusy).

Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

Technický opis

| | |
|---|---------------------|
| Ø stopky D _s | 20 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 6IP (0,6 Nm) |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 030204 |
| Úžitková dĺžka L ₁ | 32 mm |

| | |
|---|----------------------------------|
| Počet rezných hrán Z | 1 |
| Dĺžka stopky L _s | 50 mm |
| Menovitý-Ø D | 16 |
| Celková dĺžka L | 106 mm |
| Maximálna hranica prestavenia V _{max} | 0,5 mm |
| Dĺžka previsu L _A | 56 mm |
| Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Použite vrtáka | Stredenie |
| Použite vrtáka | vypuklý |
| Použite vrtáka | podmienené priečne vrtanie |
| Použite vrtáka | Vrtanie s presadením |
| Použite vrtáka | šikmý výstup |
| Použite vrtáka | Šikmé vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Stratégia obrábania | MTC |
| Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 0,6 | 211750 0,6 |
| Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 6IP | 239700 6IP |