

# Yale

## Pákový kladkostroj AL s okrúhlou ocelovou reťazou, Nosnosť: 3t



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086012 3
GTIN	4025092051224
Trieda položky	08Y

### Popis

#### Prevedenie:

Robustná konštrukcia z vysokopevnostnej **hliníkovej zliatiny** v kompaktnom prevedení s nízkou vlastnou hmotnosťou. Plynulé uvoľňovanie **reťazca**.

**Ihlové ložisko** pre ľahký chod. V telese zaliate vedenie reťaze pre bezporuchový pohyb reťaze.

#### Použitie:

Pre prevažne **mobilné použitie**, vyžaduje sa nízka sila páky.

#### Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zatažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zatažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvoľnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová zatažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

**Klzná spojka** (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

### Technický opis

Počet vlákien reťaze	1
Materiál púzdra	hliníková zliatina
Uvoľnenie reťaze	áno
Výška normálneho zdvihu	1,5 m
Nosnosť t	3 t
Nosnosť	3000 kg
Hmotnosť	18 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák