

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1510, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222815 GG
GTIN	4960664671151
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,06 – 0,25 mm
Typ	GG
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNMU 1205 ANER-GH
Typ	PR1510
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		