

Garant**Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 26mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232300 26
GTIN	4045197346049
Trieda položky	21S

Popis

Prevedenie:**Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.****Použitie:****Na stacionárne a rotačné použitie.**

Na vrtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).

Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).

S vymeniteľnými doštičkami č. 232400 – 232780.

Upozornenie:**POZOR!**

Pri prevrtaní jeden kotúč odpadá.

Pri otáčajúcej sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.

Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.

Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusov).

Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 05T304
Počet rezných hrán Z	1
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 8IP (1,3 Nm)
Úžitková dĺžka L ₁	78 mm

Ø stopky D _s	32 mm
Dĺžka stopky L _s	60 mm
Menovitý-Ø D	26
Celková dĺžka L	162 mm
Maximálna hranica prestavenia V _{max}	1 mm
Dĺžka previsu L _A	102 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,3	211750 1,3
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 8IP	239700 8IP