

**EFFBE****Elastomérová úložná doska EPA, Maximálna nosnosť: 750kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086006 750
GTIN	4045197349477
Trieda položky	08Y

**Popis****Prevedenie:**

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.

Telo elastoméru odolné voči oleju a starnutiu, odolné voči klzu. Tvrdosť Shore (A) CR 80.

**Použitie:**

Na inštaláciu strojov a zariadení, kde nie sú možné inštaláčne prvky alebo vyrovnávacie pätky. Úložné dosky je možné prirezať na požadovanú veľkosť.

**Upozornenie:**

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 – SLM12.

**Technický opis**

Maximálna nosnosť	750 kg
Výška H	13 mm
Dĺžka A	70 mm
Šírka B	70 mm
Druh produktu	Protivibračný inštaláčny prvok

