

**Garant****Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 38mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232298 38
GTIN	4045197677112
Trieda položky	21S

## Popis

**Prevedenie:****Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.****Použitie:****Na stacionárne a rotačné použitie.**Na vrtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca  $\pm 0,1$  mm).**Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).**

S vymeniteľnými doštičkami č. 232400 – 232780.

**Upozornenie:****POZOR!**

Pri prevrtaní jeden kotúč odpadá.

Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.

Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.

**Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusy).**

Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

## Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	76 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 10IP (2,8 Nm)
Počet rezných hrán Z	1

Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Menovitý-Ø D	38
pre Ø palca	1 1/2 palec
Celková dĺžka L	175 mm
Maximálna hranica prestavenia V <sub>max</sub>	1,5 mm
Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	115 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	2×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 10IP	239700 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8