

**Garant****Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 22mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232300 22
GTIN	4045197345981
Trieda položky	21S

## Popis

**Prevedenie:****Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.****Použitie:****Na stacionárne a rotačné použitie.**

Na vrtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca ±0,1 mm).

**Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).**

S vymeniteľnými doštičkami č. 232400 – 232780.

**Upozornenie:****POZOR!**

Pri prevrtaní jeden kotúč odpadá.

Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.

Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.

**Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusov).**

Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

## Technický opis

Počet rezných hrán Z	1
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 040304
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	66 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Dĺžka stopky $L_s$	56 mm
Menovitý- $\varnothing$ D	22
Celková dĺžka L	146 mm
Maximálna hranica prestavenia $V_{max}$	0,5 mm
Dĺžka previsu $L_A$	90 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	$3 \times D$
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

## Príslušenstvo

Súprava upínacích skrutiek Torx Plus® 10-dielne Pohon 6IP1	239700 6IP1
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,0	211750 1,0