

Yale

Kladkostroj s čelným ozubeným kolesom VS III, Nosnosť: 0,5t



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086020 0,5
GTIN	4025092949545
Trieda položky	08X

Popis

Prevedenie:

Každý kladkostroj s čelným ozubením je vo výrobe testovaný na preťaženie a dodáva sa s návodom na obsluhu a osvedčením o skúške.

Celoocelová konštrukcia. Ihlové a guľôčkové ložiská na všetkých rotujúcich častiach. Automatická záťažová tlaková brzda. Kovaný ťažný hák otočný o 360°.

Upozornenie:

Nosnosti do 20 t, uloženie reťaze a ochrana proti preťaženiu na požiadanie.

Technický opis

Materiál púzdra	celoocelový
Nosnosť t	0,5 t
Výška normálneho zdvihu	3 m
Počet vlákien reťaze	1
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	21 daN
Nosnosť	500 kg

Hmotnost	9 kg
Druh produktu	Kladkostroj