


**Viacúčelový navijak so základným príslušenstvom, Nosnosť: 1,6t****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	086023 1,6
GTIN	2050001741288
Trieda položky	08Y

Popis**Prevedenie:**

Viacúčelové kladkostroje sú prenosné zariadenia na zdvíhanie, ťahanie a napínanie. Ťažné lano sa ručne vloží do viacúčelového kladkostroja a predopne alebo sa odstráni. Samostatné pákové ovládanie pre zdvíhanie a spúšťanie, možno použiť všetky dĺžky lana.

Viacúčelový kladkostroj s doplnkovým základným vybavením, pozostávajúci z pákovej rúry, 20 m lana s hrotom a zaveseného háku, navinutého na ručnom navijaku.

Upozornenie:

Ďalšie viacúčelové kladkostroje (napr. „Jockey“ alebo pre osobnú dopravu) a príslušenstvo sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Označenie výrobcu	TU 16
Hmotnosť kladkostroj	18 kg
Hmotnosť páková rúra	2,3 kg
Nosnosť	1,6 t
Nosnosť kg	1600 kg
Druh produktu	Viacúčelový kladkostroj

