



## Reťazový pákový kladkostroj BRAVO™ s okrúhlou ocelovou reťazou, Nosnosť: 0,25t



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	086014 0,25
GTIN	2050001741967
Trieda položky	08Y

### Popis

#### Prevedenie:

Zariadenia s **ocelovou plechovou skriňou**, extrémne nízka hmotnosť, sériové **uvolnenie reťaze, nízka konštrukčná výška, otočne** uložený, kovaný hák. Maximálne kompaktný nástroj (konštrukčná dĺžka 240 mm).

#### Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

#### Upozornenie:

V prípade funkčného princípu **závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy** sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.

Automaticky pôsobiace **uvolnenie reťaze** umožňuje **rýchle zavesenie** nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie **závitová záťažová tlaková brzda** a náklad sa bezpečne zachytí.

**Klzná spojka** (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.

**Zariadenie s poistkou proti preťaženiu (klzná spojka) na požiadanie.**

**Technický opis**

Počet vlákien reťaze	1
Výška normálneho zdvihu	1,5 m
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení	275 daN
Ø článku reťaze	4 mm
minimálna dĺžka medzi háčikmi	230 mm
Dĺžka článku reťaze	12 mm
Nosnosť	250 kg
Materiál púzdra	Ocel
Uvoľnenie reťaze	áno
Nosnosť t	0,25 t
Hmotnosť	2,2 kg
Druh produktu	Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák